





主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $180 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

印制线路板开孔 P.C.B. HOLE DETAIL

									第一视角			名称: 轻触开关	
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银									
4	基座	LCP	1	耐温280℃（黑色）								型号:	
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差	TS-1806SA-2x4x**ZJ-160-T
2	盖板	磷铜	1	镀银	设 计			2016. 05. 10	单 位	mm	>0. 5~2	±0. 10	浙江创都电子科技有限公司
1	按钮	LCP	1	耐温280℃（白色）	审 核			2016. 05. 10	重 量		>2~5	±0. 25	
											>5~10	±0. 30	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准			2016. 05. 12				角 度	±0. 5°