






RoHS



P.C.B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PA46	黑(环保)	
1	塑座	PA46	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

温州绿网电子科技有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	23.11.15	标准化
校对	李攀进	日期	23.11.15	审定
工艺		日期		
审核	罗观彬	日期	23.11.15	

视图	
图样标记	重量
	比例
共页	第页

网络插座
RJ-052-1-6X