






RoHS



PCB线路板安装图(±0.1)



电路图



技术参数

1. 做用温度: -25~+85℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤30mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: 260±50gf;
7. 使用寿命: 5~7万次;
8. 开关的行程尺寸为0.25mm±0.1mm
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。

单位: mm		对应尺寸			
型号	H	L	型号	H	L
TC-6615K-4.3	4.3	3.15	TC-6615K-12.5	12.5	11.35
TC-6615K-4.5	4.5	3.35	TC-6615K-13.0	13.0	11.85
TC-6615K-5.0	5.0	3.85	TC-6615K-13.5	13.5	12.35
TC-6615K-5.5	5.5	4.35	TC-6615K-14.0	14.0	12.85
TC-6615K-6.0	6.0	4.85	TC-6615K-14.5	14.5	13.35
TC-6615K-6.5	6.5	5.35	TC-6615K-15.0	15.0	13.85
TC-6615K-7.0	7.0	5.85	TC-6615K-15.5	15.5	14.35
TC-6615K-7.5	7.5	6.35	TC-6615K-16.0	16.0	14.85
TC-6615K-8.0	8.0	6.85	TC-6615K-16.5	16.5	15.35
TC-6615K-8.5	8.5	7.35	TC-6615K-17.0	17.0	15.85
TC-6615K-9.0	9.0	7.85	TC-6615K-18.0	18.0	16.85
TC-6615K-9.5	9.5	8.35	TC-6615K-19.0	19.0	17.85
TC-6615K-10.0	10.0	8.85	TC-6615K-20.0	20.0	18.85
TC-6615K-10.5	10.5	9.35	TC-6615K-21.0	21.0	19.85
TC-6615K-11.0	11.0	9.85	TC-6615K-22.0	22.0	20.85
TC-6615K-11.5	11.5	10.35	TC-6615K-23.0	23.0	21.85
TC-6615K-12.0	12.0	10.85	TC-6615K-29.0	29.0	27.85

借用件登记

CAD设计

CAD绘图

旧底图总号

签字

日期

序号

更改文件号	数量	文件号	签字	日期
设计	1	王振钊	李攀进	17.06.13
审核	1	李攀进	李攀进	17.06.13
工艺	1			
标准化	1			
批准	1	罗观彬	罗观彬	17.06.13

轻触开关

TC-6615K-17.0-260

未注公差(±)	等级	C级
0~4	0.20	
4~16	0.30	
16~64	0.50	

阶段标记	重量(g)	比例
第 1 页	共 1 页	

深圳市富港科技有限公司

名称	数量	材料	附注
机架	1	铁皮 T=0.5	Cu/Ep: CuSn2
嵌件	1	H62Y T=0.3	Cu/Ep: Ag2
底座	1	PPA 黑色	
簧片	1	复银铜带 T=0.1	借用件
盖板	1	冷轧钢带 T=0.3	借用件
帽头	1	PPA 黑色	借用件