





| 标记 MARK | | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | | | | 修改 REVISE | | 日期 DATE | | 核准 APPROVE | |
|------------|-------|---------------------------------|-----|-------|-------|--------------|-------|------------|-----|---------------|-------|
| PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B |
| 1 | — | 2.00 | 11 | 20.00 | 22.00 | 21 | 40.00 | 42.00 | 31 | 60.00 | 62.00 |
| 2 | 2.00 | 4.00 | 12 | 22.00 | 24.00 | 22 | 42.00 | 44.00 | 32 | 62.00 | 64.00 |
| 3 | 4.00 | 6.00 | 13 | 24.00 | 26.00 | 23 | 44.00 | 46.00 | 33 | 64.00 | 66.00 |
| 4 | 6.00 | 8.00 | 14 | 26.00 | 28.00 | 24 | 46.00 | 48.00 | 34 | 66.00 | 68.00 |
| 5 | 8.00 | 10.00 | 15 | 28.00 | 30.00 | 25 | 48.00 | 50.00 | 35 | 68.00 | 70.00 |
| 6 | 10.00 | 12.00 | 16 | 30.00 | 32.00 | 26 | 50.00 | 52.00 | 36 | 70.00 | 72.00 |
| 7 | 12.00 | 14.00 | 17 | 32.00 | 34.00 | 27 | 52.00 | 54.00 | 37 | 72.00 | 74.00 |
| 8 | 14.00 | 16.00 | 18 | 34.00 | 36.00 | 28 | 54.00 | 56.00 | 38 | 74.00 | 76.00 |
| 9 | 16.00 | 18.00 | 19 | 36.00 | 38.00 | 29 | 56.00 | 58.00 | 39 | 76.00 | 78.00 |
| 10 | 18.00 | 20.00 | 20 | 38.00 | 40.00 | 30 | 58.00 | 60.00 | 40 | 78.00 | 80.00 |



SPECIFICATIONS
 Current Rating: 1.5 Amps
 Withstanding Voltage: AC 500V
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 Contact Resistance: 20mΩ Max
 Operation Temperature: -40°to+105°
 Insulator Material: Polyester
 Contact Material: Brass
 Standard: PA6T
 Contact Plating: Gold Flash
 Max.Processing Temp: 200°C for 30-60seconds
 (255°C for 5seconds)

尺寸对列表

| PA | PB | PC | L | H |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 4.0 | 5.4 | 2.8 | 10.5 | 2.0 |



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
 PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

| | | | | |
|----|----|------|-------|----|
| 2 | 接触 | 铜 | 镀金 | |
| 1 | 基座 | PA6T | 黑色 | |
| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| | 深圳市虹成电子有限公司 | | 品名 TITLE | 排针 | |
| | | | 料号 PART NO | HC-PZ200-10. 5L-2x40PWA | |
| 一般公差 TOLERANCE | | 比列 SCALE | 1:1 | | |
| X : ±0.30 | X° : ±5° | 单位 UNIT | MM | | |
| X.X : ±0.25 | X.X° : ±1° | 张数 PART NO | 1 OF 1 | | |
| X.XX : ±0.20 | X.XX° : ±0.5° | 版本 REV | A | | 制图 DRAW |
| | | | 审核 CHECKED | AhYe | |
| | | | 批准 APPROVE | 夏操云 | |
| | | | | | 赵亮亮 |

