

# 操作器

61-  
0030.02



<https://www.eao.com/component/61-0030.02/zh/a...>

您的产品:

---



## 61-0030.02 操作器

### 正面

|        |               |
|--------|---------------|
| 正面尺寸:  | 24 mm x 18 mm |
| 正面形式:  | 矩形            |
| 前挡圈颜色: | 黑色            |
| 前挡圈材质: | 塑料            |

### 安装

|       |         |
|-------|---------|
| 安装开孔: | Ø 16 mm |
| 安装类型: | 面板安装    |

### 机械特性

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 端子:   | 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm |
| 拧紧力矩: | 最大 0.5 Nm           |
| 重量:   | 0.007 kg            |

### 环境条件

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| IP保护: | IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529 |
| 工作温度: | - 25 °C ... + 55 °C                             |
| 储存温度: | - 40 °C ... + 85 °C                             |

### 证书

|        |                 |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS:  | RoHS compliant  |

## 其他


简述: 操作器, Ø 16 mm, 24 mm x 18 mm, 矩形, 黑色, 塑料, 插入式端子, 2.8 x 0.5 mm

内部尺寸: 21,5 mm x 15,3 mm


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料,符合 UL 94 V0, 阻燃

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

