



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	4.30	1.00	3.25
3P	5.30	2.00	4.25
4P	6.30	3.00	5.25
5P	7.30	4.00	6.25
6P	8.30	5.00	7.25

Specifications:

1. Rated Voltage : 50V AC/DC
2. Rated Current : 1A AC,DC
3. Withstand Voltage : 200V AC/minute
4. Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5. Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6. Storage Temperature Range: -40°C~+85°C
7. Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座
			料号 PART NO	HCZZ0032-5
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比 例 SCALE	1:1	
X. xxx ±0.05	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X. xx ±0.15	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X. x ±0.25	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°				