

备注:

1. 材质:

见附表

2. 电气性能:

2.1 接触电阻: 30mΩ MAXIMUM

2.2 额定电流: 1.5A

2.3 耐电压: 500 V R.M.S.

2.4 绝缘: 1000 MΩ MIN

2.5 工作温度: -40°C ~ 85°C

3. 机械性能:


3.1 插入力: 3.57kg MAX

3.2 拔出力: 1.02kg MIN

3.3 寿命: 1500 CYCLES

4. 带"△"为首件检验尺寸

带"▲"为首件及制程巡检尺寸



RECOMMENDED PCBA LAYOUT
Top VIEW (TOLERANCE+±0.05)

3	塑胶主体	LCP	1	黑色, UL94 V-0
2	外壳	C2680, T=0.30	1	镀镍
1	端子	C5191, T=0.25	1 set	功能接触区镀金, 焊脚镀雾锡
序号	品名	材质	用量	备注

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-TYPE-A-MWC44	版本 REV.	A										
			X.±0.30	X.*±2°							审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	USB 2.0 A 母座 双层	页次 SHEET	1/1				
			.X±0.25	.X*±1°													核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.	
			.XX±0.25																	