







SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

- 技术要求:
1. 塑件材料: LCP (UL-94V-0)
 2. 接触件: 黄铜镀锡
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
 5. 额定电压: 250V AC DC
 6. 额定电流: 7.0A AC DC
 7. 耐压: 能承受 1000V AC/Minute
 8. 工作温度: $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
 9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 260, 时间 2.5 ± 0.5 秒
 10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



SECTION A-A

Part No	Pin	A	B	C
BX-VH3.96-2PWT	2	3.96	9.80	8.60
BX-VH3.96-3PWT	3	7.92	13.76	12.56
BX-VH3.96-4PWT	4	11.88	17.72	16.52
BX-VH3.96-5PWT	5	15.84	21.68	20.48
BX-VH3.96-6PWT	6	19.80	25.64	24.44
BX-VH3.96-7PWT	7	23.76	29.60	28.40
BX-VH3.96-8PWT	8	27.72	33.56	32.36
BX-VH3.96-9PWT	9	31.68	37.52	36.32
BX-VH3.96-10PWT	10	35.64	45.44	40.28

3	焊片 Fitting Nail	黄铜	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
2	端子 Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	米色
序号	名称	材料	数量	备注

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	EMMA
			X.±0.25	审核 CHECK	EVA
			.X±0.12	核准 APPROVAL	JADE
			.XX±0.05	单位 UNITS	MM
				比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-VH3.96-NPWT	版本 REV.	A
品名 TITLE	压接式(条形)连接器	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			
Bossie (博锡)			