




剖面A-A



剖面B-B



技术要求:

1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 变形, 起泡, 污损, 毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷;
2. 材料: 磷铜, 厚度0.2mm;
3. 表面处理: 镀锡;
4. 额定功率: 250V AC/DC 3A;
5. 温度范围: -25~+85℃;
6. 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ ;
7. 绝缘电阻:  $\geq 500M\Omega$ ;
8. 耐压: 1000V AC/Min;
9. 适用线规: WAG18#~22#

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	料号 PART NO.	版本 REV.	页次 SHEET	
			X.:±0.50	X.:±0.5°	ROSE	ZX-VH3.96-DZ	A	1/1	
			X.X:±0.10	X.X:±0.1°	审核 CHECK	VH3.96MM TERMINAL			
			X.XX:±0.01		核准 APPROVAL	CUTM.NO.			
					单位 UNITS	客户料号			
					MM	比例 SCALE	1:1		
						兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			