








PIN DEFINE TABLE			
PIN	SIGNAL		
A12	GND	B1	GND
A11		B2	
A10		B3	
A9	VBUS	B4	VBUS
A8	SBU1	B5	CC2
A7	D-	B6	D+
A6	D+	B7	D-
A5	CC1	B8	SBU2
A4	VBUS	B9	VBUS
A3		B10	
A2		B11	
A1	GND	B12	GND



SPECIFICATION:

1. Material:
HOUSING&MOLDING:LCP,UL94 V-0
CONTACTS:COPPER ALLOY T=0.20mm
MIDDLE CLIP:SUS301-1/2H,T=0.15mm
SHELL:SUS, T=0.30mm
2. Mechanical:
 - 2.1.Mating force:5~20Nf Max.;
 - 2.2.Unmating force:6~20Nf Min.;
 - 2.3.Durability:10000 Cycles;
- 3.Electrical:
 - 3.1.Current Rating:3A Max.;
 - 3.2.Voltage Rating:20V Max.;
 - 3.3.Dielectric Withstanding voltage:100VAc;
 - 3.4.Contact resistance:40m Ohms Max.;
 - 3.5.Insulation Resistance:100M Ohms Min.;
- 4.Environmental:
 - 4.1.Operating temperature:-40°C~+85°C;
 - 4.2.Wetting Temperature:265±5°C,5±0.5s










(TOP VIEW)

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.0~1.2mm)

TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

制图 DRAWN	变更项目 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-TYPE-C-MWT16P-4	版本 REV.	A
			X.±0.35	X.*±3"	审核 CHECK	EVA			品名 TITLE	TYPE-C 16pin 插座板上型带塑胶柱	页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	.X*±2.5"	核准 APPROVAL	JADE			客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15	.XX*±2"	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 Bossie (博锡)			



3D View

说明:

1. 每卷前后各空16PCS,尾部用美纹胶纸封住;
2. 将产品放满盘后,再卷一圈保护带,用美纹胶纸将其封住,并贴上1Pcs物料标签;
3. 每10卷盘一叠共10000Pcs并装入1个外箱内;
4. 在搬运过程中要轻拿轻放;
5. 在运输中不可堆放过多(1.8M最高),不可重压;
6. 跌落测试条件:
 - a. 产品不可跑出下带凹槽;
 - b. 产品不可有摔伤,变形;
 - c. 内包装材料不可严重破损.

NO.	NAME	SPEC	Q'TY
0	TYPE C RECEPTACLE		10000PCS/CARTON
1	CARRIER TAPE	W=24mm,T=0.35mm	1000PCS/PLATE
2	COVER TAPE	W=21.5mm	10PLATES/CARTON
3	REEL PLATE	φ330*100*24.4mm	10PCS/CARTON
4	RoHS LABEL		10PCS/CARTON
5	PRODUCT LABER		10PCS/CARTON
6	CARTON	350*340*310mm	1PCS/PACKAGE

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA			料号 PART NO.	BX-TYPE-C-MWT16P-4	版本 REV.	A
			X.±0.35	X.'±3"		审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	TYPE-C 16pin母座板上型带塑胶柱	页次 SHEET	1/1	
			.X±0.25	.X'±2.5				客户料号 CUTM.NO.				
			.XX±0.15	.XX'±2"							批准 APPROVAL	JADE
				单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	Bossie (博锡)				