



6	4#开关脚	1	磷铜	0.25T	镀金
5	4#弹片脚	1	磷铜	0.25T	镀金
4	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	3#脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金
1	底座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

主要技术性能

额定电负荷	DC 12V/0.5A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-20N
使用温度范围	-25~+85℃
使用寿命	5000次

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE	
			X.±0.20	X.*±5°
			.X±0.10	.X.*±2°
			.XX±0.05	.XX.*±1°

制图 DRAWING	EMMA
审核 CHECK	EVA
核准 APPROVAL	JADE
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-RJ-342-XC	版本 REV.	A
品名 TITLE	PJ 耳机插座	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

