



SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Tin-platde
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#



SECTION A-A



SECTION B-B



SECTION C-C

			GENREL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	HY (2.00) 端子	版本 REV.	A
1			初版发行				产品料号 PART NO.	FG-HY-T	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1