



公差参数

| Poles  | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P   |     | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P  |     | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P |     | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P |     | ±0.30 | ±0.50 |

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66, UL94V-0

电气性能

额定电压: 300V  
 额定电流: 8A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V  
 耐 电 压: AC1500V\1Min  
 使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm<sup>2</sup>

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭 力: 0.2N.m (1.77Lb. in)  
 剥线长度: 6-7mm

|           |                        |                   |                   |       |                   |  |                  |                  |              |     |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|-----|
|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE |       | 制 图<br>DRAWING    |  | 深圳市富港科技有限公司      |                  |              |     |
|           |                        |                   | DIM               | TOL   | 审 核<br>CHECK      |  |                  |                  |              |     |
|           |                        |                   | X. X              | ±0.50 | 批 准<br>APPROVAL   |  | 产品名称<br>TITLE    | 插拔式接线端子          | 版本<br>REV.   | A   |
| 1         |                        |                   | 初版发行              |       | 比 例<br>SCALE      |  | 产品料号<br>PART NO. | FG15EDGK-3.81-NP | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | Angle ±3.0°       |       | 投 影<br>Projection |  | 材 料<br>MATERIAL  |                  | 页 次<br>SHEET | 1/1 |