



技术要求:

1. 塑件材料: PA66(UL-94V-0)
2. 接触件: 黄铜镀锡
3. 接触电阻:  $\leq 10\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电压: 250V AC DC
6. 额定电流: 2.0A AC DC
7. 耐压: 能承受1000V AC/Minute
8. 工作温度:  $-40^{\circ}\sim+85^{\circ}$
9. 可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$  温度 $235^{+5}_0$ , 时间 $2.5\pm 0.5$ 秒
10. 铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求。

Part No	Pin	A	B	C
ZX-ZH1.5-2PZZ	2	1.50	3.60	4.50
ZX-ZH1.5-3PZZ	3	3.00	5.10	6.00
ZX-ZH1.5-4PZZ	4	4.50	6.60	7.50
ZX-ZH1.5-5PZZ	5	6.00	8.10	9.00
ZX-ZH1.5-6PZZ	6	7.50	9.60	10.50
ZX-ZH1.5-7PZZ	7	9.00	11.10	12.00
ZX-ZH1.5-8PZZ	8	10.50	12.60	13.50
ZX-ZH1.5-9PZZ	9	12.00	14.10	15.00
ZX-ZH1.5-10PZZ	10	13.50	15.60	16.50
ZX-ZH1.5-11PZZ	11	15.00	17.00	18.00
ZX-ZH1.5-12PZZ	12	16.50	18.60	19.50
ZX-ZH1.5-13PZZ	13	18.00	20.10	21.00
ZX-ZH1.5-14PZZ	14	19.50	21.60	22.50
ZX-ZH1.5-15PZZ	15	21.00	23.10	24.00
ZX-ZH1.5-16PZZ	16	22.50	24.60	25.50

2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍 30u"MIN, 再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色
序号	名称	材料	数量	备注

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE	料号 PART NO.	ZX-ZH1.5-NPZZ	版本 REV.	A
			.X±0.20	±2°	审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	WAFER ZH1.5MM 直针	页次 SHEET	1/1
			.XX±0.10		核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX±0.05		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		