




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric brass Tin-plated



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	2.50 端子	版本 REV.	A
1			初版发行		比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-XHD-T	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1