



- NOTES-
- MATERIAL SEE TABLE;
 - ELECTRICAL PERFORMANCES:
 - RATED CURRENT: 0.3A;
 - CONTACT RESISTANCE: 90mΩ Max. with AC 20mV, 1kHz and 1mA;
 - INSULATION RESISTANCE: 50mΩ min. With DC 100v.;
 - MECHANICAL PERFORMANCES:
 - DURABILITY: 30 CYCLES;
 - OPERATION TEMPERATURE: -40°C To +85°C;




Ass'y High(H)	Plastic High	
	Male (H1)	Female (H2)
1.50	1.14	1.40
2.00	1.14	1.90
2.50	1.14	2.40
3.00	1.14	2.90
3.50	1.14	3.40
4.00	1.14	3.90



Pin	10	12	20	24	30	34	40	44	50	60	70	80	90	100	120
A	4.60	5.00	6.60	7.40	8.60	9.40	10.60	11.40	12.60	14.60	16.60	18.60	20.60	22.60	26.60
B	-	-	1.93	2.43	3.18	3.68	5.08	5.86	5.50	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	14.00
C	1.60	2.00	3.60	4.40	5.60	6.40	7.60	8.40	9.60	11.60	13.60	15.60	17.60	19.60	23.60
D	1.00	1.00	1.00	1.20	1.50	2.30	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

2	Housing	1	LCP	Glass:30%	Black
1	Terminal	N	C5240ESH	Ni 50-90u"UNDERPLATING, GOLD FLASH OVER ALL	
ITEM	Part Name	Q'TY	MATERIAL	MATERIAL	REMARK



			GENREL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市富港科技有限公司				
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	板对板与背板连接器	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	FG-BTB40C=NDS-0.4V-1.5	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10		投影 Projection	材料 MATERIAL	页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°					