



SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes: AWG#16~22#



SEC:A-A



SEC:B-B



			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	VH (3.96) 端子	版本 REV.	A
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-VH-T	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1