


- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 额定电压: 125V, AC。
 4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
 5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	2.40	3.50	5.10	4.20	4.00
10	3.20	4.30	5.90	5.00	
12	4.00	5.10	6.70	5.80	
14	4.80	5.90	7.50	6.60	
16	5.60	6.70	8.30	7.40	
18	6.40	7.50	9.10	8.20	
20	7.20	8.30	9.90	9.00	
22	8.00	9.10	10.70	9.80	
24	8.80	9.90	11.50	10.60	8.00
26	9.60	10.70	12.30	11.40	
28	10.40	11.50	13.10	12.20	
30	11.20	12.30	13.90	13.00	
32	12.00	13.10	14.70	13.80	
34	12.80	13.90	15.50	14.60	
36	13.60	14.70	16.30	15.40	
38	14.40	15.50	17.10	16.20	
40	15.20	16.30	17.90	17.00	
44	16.80	17.90	19.50	18.60	
50	19.20	20.30	21.90	21.00	
60	23.20	24.30	25.90	25.00	
70	27.20	28.30	29.90	29.00	
80	31.20	32.30	33.90	33.00	
100	39.20	40.30	41.90	41.00	



Ass'y High(H)	Plastic High		
	Female 母(H1)	Male 公(H2)	Insertion (H3)
4.00	3.00	1.00	1.90
4.50	3.50	1.00	
5.00	3.00/4.00	2.00/1.00	
5.50	3.50/4.50	2.00/1.00	
6.00	4.00	2.00	
6.50	4.50	2.00	
7.00	3.00	4.00	
7.50	3.50	4.00	
8.00	4.00	4.00	
8.50	4.50	4.00	

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市富港科技有限公司	
DIM	TOL	审核	产品名称 板对板与背板连接器 版本 REV. A 产品料号 FG-BTB08-2-20-F-H3.0-G1-R-P 单位 UNITS mm 材料 MATERIAL 页次 SHEET 1/1	
X.X	± 0.30	批准		
X.XX	± 0.20	比例		
X.XXX	± 0.10	SCALE		
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	投影		

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE
1	初版发行	