



SECTION A-A



SECTION B-B



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Phosphoric brass Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG #28~32#

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	1.0 端子	版本 REV.	A
1			初版发行		比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-1.0-T	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1