




- SPECIFICATIONS
- 1、 Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、 Voltage Rating: 100V AC, DC
 - 3、 Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 - 4、 Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
 - 5、 Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
 - 6、 Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、 Material: Phosphoric bronze Tin-platde
 - 8、 Applicable Wire Sizes: AWG#22~26#



			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	± 0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	JWPF (2.0) 公端子	版本 REV.	A
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-JWPF-PT	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle $\pm 3.0^{\circ}$		投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1