



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40°C ~ +105°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Phosphoric bronze Tin-plated
 - 8、Applicable Wire Sizes: AWG#20~28#
- Qty/Reel: 10000 PCS

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市富港科技有限公司			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	MX (3.00) 公端子	版本 REV.	A
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.	FG-MX3.0-PT	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1