标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

High photosynthesis (H)	The female seat height (H1)	The male seat height (H2)	Insertion height (H3)
3.0	2.2	0.8	1.6
3.5	2.2	1.3	1.6
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9

NO. of Contacts	Dimension(mm) A±0.10	B±0.10	C±0.10	D±0.10	E±0.10
6	4.20	1.00	2.90	2.06	4.00
8	4.70	1.50	3.40	2.56	
10	5.20	2.00	3.90	3.06	
12	5.70	2.50	4.40	3.56	
14	6.20	3.00	4.90	4.06	
16	6.70	3.50	5.40	4.56	
18	7.20	4.00	5.90	5.06	
20	7.70	4.50	6.40	5.56	
22	8.20	5.00	6.90	6.06	
24	8.70	5.50	7.40	6.56	
26	9.20	6.00	7.90	7.06	8.00
28	9.70	6.50	8.40	7.56	
30	10.20	7.00	8.90	8.06	
32	10.70	7.50	9.40	8.56	
34	11.20	8.00	9.90	9.06	
36	11.70	8.50	10.40	9.56	
38	12.20	9.00	10.90	10.06	
40	12.70	9.50	11.40	10.56	









Recommended
P.C.B.layout



ASSEMBLY

技术指标：

1. 工作温度：-25℃～+85℃
2. 额定电流：0.5A Max
2. 接触电阻：60mΩ Max
3. 绝缘阻抗：800MΩ Min
4. 耐 电 压：500V AC/1minute

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	端子	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	母座

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	板对板		
	料 号 PART NO	HC-BTB-0.5-2x20P-MH22-W		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
.X ±0.20 .X° ±1.0°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
.XX ±0.10 .XX° ±0.5°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
.XXX ±0.05 .XXX° ±0.2°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮