

PARTS DIMENSION TABLE

parts no.	DIM. a	DIM. b	inner thread
1	4.8	11.8	4#40
2	5.8	12.8	4#40

说明:

1. 特性:

额定电压 :500V AC MAX.

小针额定电流 :5A

大针额定电流 :10A, 20A, 30A, 40A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :1000V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -55℃~+105℃

盐雾时间 : 48H

2. 材料:

胶芯 : PBT, rated UL94V-0

接触点: 铜合金, 镀金1u"-30u"




铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

支架 : SPCC, 镀镍

鱼叉 : 铜合金, 镀锡

铆钉 : 铜合金, 镀镍

螺丝 : 铁合金, 镀镍



Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

TOLERANCE TABLE

.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD			
CHECKED:	DATE:	TITLE: DWR-5W5M 公头 弯插 全金 锁Z字片 四方鱼叉			
DRAWN:	DATE:	PART. NO.	D-DWR05WPM-E000		
LYF	2024-06-02	UNIT	mm	SCALE	free
		FILE NO.	Ckmtw-DWR-00034	REV.	A QTOO

额定电源	∅A	PCB孔∅B
10A	∅1.80	∅2.00
20A	∅2.80	∅3.00
30A	∅3.30	∅3.50
40A	∅3.80	∅4.00