







PARTS DIMENSION TABLE				
parts no.	DIM. a	DIM. b	inner thread	
1	4.8	11.8	4#40	
2	5.8	12.8	4#40	



Recommended P.C.B Layout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

说明:

1. 特性:

额定电压 :500V AC MAX.

小针额定电流 :5A

大针额定电流 :10A, 20A, 30A, 40A

接触阻抗 :30m Ω MAX.

绝缘阻抗 :3000M Ω MIN. at 500V DC

耐电压值 :1000V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -55 $^{\circ}$ C~+105 $^{\circ}$ C

盐雾时间 : 48H

2. 材料:

胶芯 : PBT, rated UL94V-0

接触点: 铜合金, 镀金1u"-30u"

铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

支架 : SPCC, 镀镍

鱼叉 : 铜合金, 镀锡

铆钉 : 铜合金, 镀镍

螺丝 : 铁合金, 镀镍

额定电源	$\varnothing A$	PCB孔 $\varnothing B$
10A	$\varnothing 1.80$	$\varnothing 2.00$
20A	$\varnothing 2.80$	$\varnothing 3.00$
30A	$\varnothing 3.30$	$\varnothing 3.50$
40A	$\varnothing 3.80$	$\varnothing 4.00$

TOLERANCE TABLE

.0	± 0.30
.00	± 0.20
.000	± 0.05

APPROVED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

DRAWN:

LYF

DATE:

2024-06-02

C_{kmtw} 深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD

TITLE:

DWR-7W2M 公头 弯插 全金 锁Z字片 四方鱼叉

PART. NO. D-DWR007PM-E000

UNIT mm SCALE free

FILE NO. Ckmtw-DWR-00030 REV. A QT00