








	1		2		3		4		5		6		7		8						
	linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	□	⊥	版本 Version		描述 Description		设计 Design		批准 Approved		日期 Date	
A	variable range	to	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to 100	over 10 to 100	over 100 to 100	to	to	A	新发行	熊武敌	楼特高	2024.03.10				
	tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60										
B												材质及电镀 MATERIAL									
C												螺丝 Screws: M2.5, 钢, 镀锌 M2.5, Steel, Zn plated 方块 Cage: 铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated 焊脚 Pin header: 铜合金, 镀锡 Copper alloy, Tin plated 塑件 Housing: PA66, UL94V-0									
D												电气性能 ELECTRICAL									
E												参考标准 Stanard: UL IEC 额定电压 Rated voltage: 300V 400V 额定电流 Rated current: 10A 24A 使用线径 Wire range: 22-12AWG 2.5mm² 接触电阻 Contact resistance: 20mΩ 绝缘电阻 Insulation resistance: 500MΩ/DC500V 耐电压 Withstanding voltage: AC1600V/1Min									
F												机械性能 MECHANICAL									
G												温度范围 Temp. range: -40℃ ~ +105℃ 瞬时温度 Max. soldering: +250℃ for 5 Sec 扭矩 Torque: 4.08kgf.cm/0.4N.m 剥线长度 Strip length: 6~7mm									
H	 <p>PCB LAYOUT</p>											编码原则 (Product Number Code): WJ500H-5.08-XXP-1Y-00A 产品型号 (Series No.) 间距 (Pitch) 极数 (No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色 (Housing Color) 1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch) 1: 灰色 (Grey) 2: 蓝色 (Blue) 3: 黑色 (Black) 4: 绿色 (Green) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White)									
	第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION) 											螺钉式PCB接线端子 PCB SCREW TERMINAL BLOCK									
	图纸类型 (TYPE) CUSTOMER DRAWING						单位 (UNITS) mm		版本 (VERSION) A		型号 (NAME) WJ500H-5.08-XXP-1Y-00A										
	尺寸 (SIZE) A4						比例 (SCALE) 1:1														
	图页 (SHEET) 1/1						KANGNEX		NBWJ		宁波康奈克斯电气有限公司 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd										