








日期	修改者	摘要	版本



CIRCUIT DIAGRAM



F	手柄	LCP	见规格
E	盖板	SUS304	清洗
D	膜	聚酰亚胺	黄色
C	弹片	SUS301	单面镀银
B	基座	LCP	见规格
A	卡件	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀涂



P. C. B SOLDER LAND DIMENSION

8	KAN3443-0255C40	400±100	80↑	2.5	蓝色	黑色	0.15±0.10	3万次以上	规格书-003
7	KAN3443-0252C	260±50	50↑	2.5	红色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-003
6	KAN3443-0253B	160±50	35↑	2.5	白色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-003
5	KAN3443-0251D	105~175	30↑	2.5	黑色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-003
4	KAN3443-0201B	160±50	35↑	2.0	黑色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-003
3	KAN3443-0185C40	400±100	80↑	1.8	蓝色	黑色	0.15±0.10	3万次以上	规格书-003
2	KAN3443-0182C	260±50	50↑	1.8	红色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-003
1	KAN3443-0181D	105~175	30↑	1.8	黑色	黑色	0.15±0.10	10万次以上	规格书-003
序号	型号	克力(g)	回力(g)	"H"(mm)	手柄色	底座色	行程(mm)	寿命	服从规格

绘图 (DRAW)	未标注公差尺寸 METRIC TOLERANCE	型号: (DRAWING NO)	TS-1185-W-4P-H2.5-160	品名: (TITLE)	3*4四脚圆盖开关					浙江创都电子科技有限公司
校对 (CHECK)	.0 ±0.30 .00 ±0.20 .000 ±0.10	图档: (DWG ID)	成品图	时间: TIME	2021.09.19	页次: (PAGE)	1/1			
核准 (APPR)		投影法: (PROJECT)	材料: (MATERIAL)	比例: (SCALE)	FIT	单位: (NUITS)	mm	版本: (REV)	A0	