






| 标 记<br>MARK | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION | 修 改<br>REVISE | 日 期<br>DATE | 核 准<br>APPROVE |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|             |                                 |               |             |                |



Footprint for information only

1. 额定电压/电流: 300V/16A
2. 额定脉冲电压: 4kv
3. 间距/线数范围: 5.0mm/N=2~12P
4. 使用温度范围: -40℃~+85℃

| 2  | 接触 | 铜    | 镀锡    |    |
|----|----|------|-------|----|
| 1  | 基座 | PA66 | 灰色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质   | 电镀/颜色 | 备注 |



深圳市虹成电子有限公司

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 品名<br>TITLE   | 接线端子             |
| 料号<br>PART NO | HC-JXDZSW-5.0-3P |

| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |       |          |       | 比 例<br>SCALE   | 1:1 |  |                |      |                                                                                       |  |
|------------------------------------------|-------|----------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0~3                                      | ±0.12 | >3~6     | ±0.18 | 单 位<br>UNIT    | MM  | 1 OF 1                                                                                | 制 图<br>DRAW    | AhYe |  |  |
| >6~10                                    | ±0.22 | >10~18   | ±0.26 | 张 数<br>PART NO |     |                                                                                       | 审 核<br>CHECKED | 夏操云  |                                                                                       |  |
| >18~30                                   | ±0.31 | >30~50   | ±0.37 | 版 本<br>REV     | A   |                                                                                       | 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮  |                                                                                       |  |
| >50~80                                   | ±0.57 | >120~180 | ±0.80 |                |     |                                                                                       |                |      |                                                                                       |  |
| >180~250                                 | ±0.93 | >250~315 | ±1.05 |                |     |                                                                                       |                |      |                                                                                       |  |
| >315~400                                 | ±1.60 | >400~500 | ±2.20 |                |     |                                                                                       |                |      |                                                                                       |  |
| >500                                     | ±2.50 |          |       |                |     |                                                                                       |                |      |                                                                                       |  |