





RoHS



PCB LAYOUT

材质

- 1. 塑胶: PA6T 黑色
- 2. 端子: 黄铜H62 镀金

技术要求

- 1: 未注尺寸公差为 ± 0.2mm
- 2: 产品表面无毛刺, 缩水等现象.

| No. of | DIM. A | DIM. B | No. of | DIM. A | DIM. B | No. of | DIM. A | DIM. B | No. of | DIM. A | DIM. B |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 0.00 | 2.00 | 11 | 20.00 | 22.00 | 21 | 40.00 | 42.00 | 31 | 60.00 | 62.00 |
| 2 | 2.00 | 4.00 | 12 | 22.00 | 24.00 | 22 | 42.00 | 44.00 | 32 | 62.00 | 64.00 |
| 3 | 4.00 | 6.00 | 13 | 24.00 | 26.00 | 23 | 44.00 | 46.00 | 33 | 64.00 | 66.00 |
| 4 | 6.00 | 8.00 | 14 | 26.00 | 28.00 | 24 | 46.00 | 48.00 | 34 | 66.00 | 68.00 |
| 5 | 8.00 | 10.00 | 15 | 28.00 | 30.00 | 25 | 48.00 | 50.00 | 35 | 68.00 | 70.00 |
| 6 | 10.00 | 12.00 | 16 | 30.00 | 32.00 | 26 | 50.00 | 52.00 | 36 | 70.00 | 72.00 |
| 7 | 12.00 | 14.00 | 17 | 32.00 | 34.00 | 27 | 52.00 | 54.00 | 37 | 72.00 | 74.00 |
| 8 | 14.00 | 16.00 | 18 | 34.00 | 36.00 | 28 | 54.00 | 56.00 | 38 | 74.00 | 76.00 |
| 9 | 16.00 | 18.00 | 19 | 36.00 | 38.00 | 29 | 56.00 | 58.00 | 39 | 76.00 | 78.00 |
| 10 | 18.00 | 20.00 | 20 | 38.00 | 40.00 | 30 | 58.00 | 60.00 | 40 | 78.00 | 80.00 |

| | |
|------|--|
| 发放部门 | |
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|----------|-----|----|-------------|--|-----|--|--------------------|--|
| | | | | | | 深圳市富港科技有限公司 | | | | | |
| | | | | | | 视图 | | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | 图样标记 | | 重量 | | 比例 | |
| 设计 | Y L D | 日期 | 26.03.21 | 标准化 | 日期 | | | | | | |
| 校对 | L P J | 日期 | 26.03.21 | 审定 | 日期 | | | | | | |
| 工艺 | | 日期 | | | | | | | | | |
| 审核 | L Z W | 日期 | 26.03.21 | | | 共 页 | | 第 页 | | FG-PM2.0-1-NP-H4.3 | |