






| 标 记<br>MARK | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION | 修 改<br>REVISE | 日 期<br>DATE | 核 准<br>APPROVE |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|             |                                 |               |             |                |



Footprint for information only

1. 额定电压/电流: 300V/16A
2. 额定脉冲电压: 4kv
3. 间距/线数范围: 5.0mm/N=2~12P
4. 使用温度范围: -40℃~+85℃

| 2  | 接触 | 铜    | 镀锡    |    |
|----|----|------|-------|----|
| 1  | 基座 | PA66 | 灰色    |    |
| 序号 | 品名 | 材质   | 电镀/颜色 | 备注 |

|                                          |             |             |               |                  |        |
|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------|
|                                          | 深圳市虹成电子有限公司 |             | 品名<br>TITLE   | 接线端子             |        |
|                                          |             |             | 料号<br>PART NO | HC-JXDZSW-5.0-6P |        |
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |             | 比列<br>SCALE | 1:1           |                  |        |
| 0~3                                      | ±0.12       | >3~6        | ±0.18         | 单位<br>UNIT       | MM     |
| >6~10                                    | ±0.22       | >10~18      | ±0.26         | 张数<br>PART NO    | 1 OF 1 |
| >18~30                                   | ±0.31       | >30~50      | ±0.37         | 审核<br>CHECKED    | 夏操云    |
| >50~80                                   | ±0.57       | >120~180    | ±0.80         | 批准<br>APPROVE    | 赵亮亮    |
| >180~250                                 | ±0.93       | >250~315    | ±1.05         |                  |        |
| >315~400                                 | ±1.60       | >400~500    | ±2.20         |                  |        |
| >500                                     | ±2.50       |             |               |                  |        |