





RoHS Compliant



LCK-TG 002A-G1


连晟欣
LCK

产品类别
TG: 波轮开关
TK: 五向开关

产品流水料号识别码

电镀规格
G1: 1U
G3: 3U
(以此类推)

项 目		标 准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
机械性能	操作力度 Operating force:	2-100±50gf 250gf±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.85±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C



E	弹簧	1	SUS301	/	银白色	
D	接触簧片	1	复银铜	/	银白色	
C	盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色	
B	底座/基座	1	PA46	/	黑色	
A	桃心	1	PA46	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
MEASURE POINT:			 联晟欣连接器（深圳）有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
QUADRANT POINT		(QP)				
TANGENCY POINT		(TP)				
INTERSECTION POINT		(IP)				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:			TITLE:			
X. ±0.25			DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
X.x ±0.20			CHECKED		DATE	
X.xx ±0.15			APPROVED		DATE	
ANGULAR ±3°			PART NO: LCK-TG002A-G1			REV: 04
			DRAWING NO:			SCALE: 1:1
						UNIT: mm
						SIZE: A4
						SHEET: 1/1
						