

A

B

C

D

E

F

G

A

B





C

D

E

F

G



RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修 改 REVISE		日 期 DATE		精 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1		2.54	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.74
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps

Withstanding Voltage: AC 1000V

Insulation Resistance: 1000M Ω MinContact Resistance: 20m Ω MaxOperation Temperature: -40 $^{\circ}$ to+105 $^{\circ}$

Insulator Material: Polyester

Contact Material: Brass

Standard: PA6T


Contact Plating: Gold Flash

Max.Processing Temp: 200 $^{\circ}$ C for 30-60seconds
(255 $^{\circ}$ C for 5seconds)

尺寸对列表

PA	PB	PC	L	H
3.0	5.0	3.0	11	2.5

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序号	品名	材 质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	排针	
			料 号 PART NO	HC-PZ254-11L-1x3PZ-01B	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1		
X : ± 0.30	X $^{\circ}$: $\pm 5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.X : ± 0.25	X.X $^{\circ}$: $\pm 1^{\circ}$	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XX : ± 0.20	X.XX $^{\circ}$: $\pm 0.5^{\circ}$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

