

版本	变更内容	日期	ECN NO.	修改人
X-0	初版发行	25.03.24		

- 特性:
- 一、电气性能: EICTRICAL
1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5~20N
 2. 拨出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拨出力 6N MIN
- 三、材料: MATERIAL
1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
 2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
 3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
 4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金3U~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
 2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -40° C~+85° C

