









技术指标:

1. 额定电流: 0.5A
2. 温度范围: $-40\sim 85^{\circ}\text{C}$
3. 额定电压: 50V, AC/DC (等效)
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$



Part No	Pin	A	B	C
ZX-0.5FPC-2H-LZ4P	4	1.50	2.60	7.60
ZX-0.5FPC-2H-LZ5P	5	2.00	3.10	8.10
ZX-0.5FPC-2H-LZ6P	6	2.50	3.60	8.60
ZX-0.5FPC-2H-LZ7P	7	3.00	4.10	9.10
ZX-0.5FPC-2H-LZ8P	8	3.50	4.60	9.60
ZX-0.5FPC-2H-LZ9P	9	4.00	5.10	10.10
ZX-0.5FPC-2H-LZ10P	10	4.50	5.60	10.60
ZX-0.5FPC-2H-LZ11P	11	5.00	6.10	11.10
ZX-0.5FPC-2H-LZ12P	12	5.50	6.60	11.60
ZX-0.5FPC-2H-LZ13P	13	6.00	7.10	12.10
ZX-0.5FPC-2H-LZ14P	14	6.50	7.60	12.60
ZX-0.5FPC-2H-LZ15P	15	7.00	8.10	13.10
.....		...		
ZX-0.5FPC-2H-LZ60P	60	(60-1)*0.5	(60+1)*0.5+0.1	(60+11)*0.5+0.1



序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	料号 PART NO.		版本 REV.	A
1	端子	磷青铜/表面镀锡				X.:±0.15	X.:±5°		品名 TITLE	ZX-0.5FPC-2H-LZNP	页次 SHEET	1/1
2	焊片	黄铜/表面镀锡				X.X:±0.10	X.X:±1°	审核 CHECK	客户料号 CUTM.NO.			
3	基座	LCP UL94V-0 本色				X.XX:±0.05	X.XX:±0.5°	核准 APPROVAL	兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
4	锁条	LCP UL94V-0 黑色						单位 UNITS				
								MM	比例 SCALE	1:1		