



P. C. B Layout

一. 电气性能:

- 1-1. 额定电流: 3A AC DC.
- 1-2. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$
- 1-3. 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 1-4. 耐 压: 550V AC/Minute

二. 物理特性:

- 2-1. 操作温度:  $-55^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$
- 2-2. 焊接温度:  $+220^{\circ}\text{C}$ , 10s max

三. 材质:

- 3-1. 塑胶: PBT(Black) UL94V-0
- 3-2. 插针: Brass/Gold plated

$n \geq 2$  (n代表单排Pin数)

				2.54-2xnAW	
未注尺寸公差 为 $\pm 0.05$	绘 制	郝世彦		图 号	
	审 核			客 户	
	核 准			客户料号	
未注角度公差 为 $\pm 2^{\circ}$	供 应 商			单 位	mm
	比 例			页 次	