







RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ Max

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

使用寿命: 5000次以上

塑件(材质): LCP 耐高温260度 UL94-V0

接触点(材质): 磷铜C5210, 触点镀金1U",
焊脚镀雾锡70U以上, 镍底30-80U"

固定片(材质): 黄铜C2680,
镀全雾锡70U"以上, 镍底30-80U"

环保要求: 符合ROHS限值。



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.* ±2* X.X* ±0.5*	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 2.5PH 2.4H 4P沉板 正压电池座
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW-BA4P2524L-195
 UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-2604091517
			SHEET NO. 1 OF 1