

RoHS
REACH

A

B

C





D

E


F

G

H




PCB板开孔尺寸(±0.1)



电路图

版次	内 容	日期	负责人
A/0	新版发行		



技术参数:

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $160\text{g} \pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA	——	1	黑色
3	簧片	覆银铜	镀银	1	
2	盖板	PET	——	1	
1	按钮	PPA	——	1	黑色
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设 计		产品名称: 轻触开关	
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审 核	图面 单位 比例 重量	A4	产品料号: TC-06A-01-23.0H
>3~6	±0.05	±0.15	±0.30			MM	产品规格: 脚长3.0中心6.0插脚
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化	页码 版次	1:1	深圳市富港科技有限公司
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	批 准		1/1 A/0	
角 度		±1°					

1

2

3

4

5

6

7

8