


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40°C~ +105°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-HY-2AW	2.00	6.00	4.90
3	HC-HY-3AW	4.00	8.00	6.90
4	HC-HY-4AW	6.00	10.00	8.90
5	HC-HY-5AW	8.00	12.00	10.90
6	HC-HY-6AW	10.00	14.00	12.90
7	HC-HY-7AW	12.00	16.00	14.90
8	HC-HY-8AW	14.00	18.00	16.90
9	HC-HY-9AW	16.00	20.00	18.90
10	HC-HY-10AW	18.00	22.00	20.90
11	HC-HY-11AW	20.00	24.00	22.90
12	HC-HY-12AW	22.00	26.00	24.90
13	HC-HY-13AW	24.00	28.00	26.90
14	HC-HY-14AW	26.00	30.00	28.90
15	HC-HY-15AW	28.00	32.00	30.90
16	HC-HY-16AW	30.00	34.00	32.90
17	HC-HY-17AW	32.00	36.00	34.90
18	HC-HY-18AW	34.00	38.00	36.90
19	HC-HY-19AW	36.00	40.00	38.90
20	HC-HY-20AW	38.00	42.00	40.90

Ordering Information



		GENEAL TOLERANCE	制图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
		DIM TOL	审核 CHECK					
		X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	HY (2.0)单排 定位弯针	版本 REV.	A
		X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-HY-NAW	单位 UNITS	mm
		X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					