




说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

端 子 : 铜合金

外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化

铜 柱 : 铜合金, 镀锡

螺 丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍

203J 09 M X X XX X 6 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 系列编号:
- 203J=DP头冲针铆锁
2. PIN位区分:
- 09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN 50=50PIN
3. 公母区分:
- F=母 M=公
4. 塑胶类别区分:
- 1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃
- 5=蓝胶 6=蓝胶阻燃
5. 电镀区分:
- A=半金锡 G=全金
6. 镀层厚度:
- 00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
- 备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
7. 外壳区分:
- A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H
- D=铜壳 E=不锈钢钝化
- F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
8. 铜柱区分:
- 6=6.0铜柱
9. 螺丝区分:
- 5=4.8螺丝 6=5.8螺丝

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD	
ANG.	±5°		
0.	±0.5		
.0	±0.3		
.00	±0.2		
SCALE: AS SHOWED		UNIT: mm	DRAWN NAME:
DRAWN	WAN	07/07/08	
CHECKED	CHEN	07/07/08	
APPROVED CHEN		07/07/08	PRODUCT NO. 203J09M6G01A65
REV.	DESCRIPTION	DATE	FILE NAME: 203J09MXXXXX6X

A	ECN-20130617001(WAN)	06/17/13
REV.	DESCRIPTION	DATE