


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



- 技术要求:
1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，变形，起泡污损，毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷；
 2. 材料:磷铜，厚度0.2mm；
 3. 表面处理:镀锡；
 4. 额定功率: 250V AC/DC 3A；
 5. 温度范围: -25~+85C；
 6. 接触电阻: $\leq 0.22\Omega$ ；
 7. 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ ；
 8. 耐压: 1000V AC/Min；
 9. 适用线规: WAG28#~22#.

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X	± 0.30	X.°	$\pm 5^\circ$	PART NO.
.XX	± 0.20	X.X°	$\pm 1^\circ$	JXT-VH3.96-DZ-P1
.XXX	± 0.10	X.XX°	$\pm 0.5^\circ$	DESIGN: Ethan
UNITS	mm	CHED: Olvia	MANUFACTURE DWG	
MATERILA	---	APPD: Ava	SCALE	SHEET
FINISH	---		N:A	1/1