








SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing LCP UL94V-0 Natural
Cap LCP UL94V-0 Natural
Contacts Brass/Sn-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-HY-2A-LCP-04	2.00	4.90	6.00
3	HC-HY-3A-LCP-04	4.00	6.90	8.00
4	HC-HY-4A-LCP-04	6.00	8.90	10.00
5	HC-HY-5A-LCP-04	8.00	10.90	12.00
6	HC-HY-6A-LCP-04	10.00	12.90	14.00
7	HC-HY-7A-LCP-04	12.00	14.90	16.00
8	HC-HY-8A-LCP-04	14.00	16.90	18.00
9	HC-HY-9A-LCP-04	16.00	18.90	20.00
10	HC-HY-10A-LCP-04	18.00	20.90	22.00
11	HC-HY-11A-LCP-04	20.00	22.90	24.00
12	HC-HY-12A-LCP-04	22.00	24.90	26.00
13	HC-HY-13A-LCP-04	24.00	26.90	28.00
14	HC-HY-14A-LCP-04	26.00	28.90	30.00
15	HC-HY-15A-LCP-04	28.00	30.90	32.00
16	HC-HY-16A-LCP-04	30.00	32.90	34.00

Ordering Information

HC-HY- N*** - LCP - * - 04

Pin
Type
数量/单位
材料/材质

Color
颜色/颜色
材料/材质
材料/材质
材料/材质
材料/材质
材料/材质
材料/材质

			GENERAL TOLERANCE	制图	04	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核					
			X.X ±0.30	批准		产品名称	HY (2.0) 单排 直针	版本	A
			X.XX ±0.20	比例		产品料号	HC-HY-NA-LCP-04	单位	mm
			X.XXX ±0.10	投影		材料		页次	1/1
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	Projection		MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							