





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing LCP UL94V-0 Natural
Contacts Brass/Sn-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XH-2AWD-LCP-04	2.50	6.10	7.50
3	HC-XH-3AWD-LCP-04	5.00	8.60	10.00
4	HC-XH-4AWD-LCP-04	7.50	11.10	12.50
5	HC-XH-5AWD-LCP-04	10.00	13.60	15.00
6	HC-XH-6AWD-LCP-04	12.50	16.10	17.50
7	HC-XH-7AWD-LCP-04	15.00	18.60	20.00
8	HC-XH-8AWD-LCP-04	17.50	21.10	22.50
9	HC-XH-9AWD-LCP-04	20.00	23.60	25.00
10	HC-XH-10AWD-LCP-04	22.50	26.10	27.50
11	HC-XH-11AWD-LCP-04	25.00	28.60	30.00
12	HC-XH-12AWD-LCP-04	27.50	31.10	32.50
13	HC-XH-13AWD-LCP-04	30.00	33.60	35.00
14	HC-XH-14AWD-LCP-04	32.50	36.10	37.50
15	HC-XH-15AWD-LCP-04	35.00	38.60	40.00
16	HC-XH-16AWD-LCP-04	37.50	41.10	42.50

Ordering Information

HC-XH- N*** - LCP - * - 04

Pin
Type
材料
颜色
数量
单位
备注

Colour
颜色
数量
单位
备注

			GENErl TOLERANCE	制 图 DRAWING	04	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH(2.50) 单排 定位直针	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XH-NAWD-LCP-04	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						