



修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW RELEASE	黄艳兰	2021-04-12



PIN数	A $\pm$ 0.1	B $\pm$ 0.1	C $\pm$ 0.1
2P	6.00	3.70	1.50
3P	7.50	5.20	3.00
4P	9.00	6.70	4.50
5P	10.50	8.20	6.00
6P	12.00	9.70	7.50
7P	13.50	11.20	9.00
8P	15.00	12.70	10.50
9P	16.50	14.20	12.00
10P	18.00	15.70	13.50

Specifications:

- 1.Rated Voltage : 100V AC/DC
- 2.Rated Current : 1A AC,DC
- 3.Withstand Voltage : 500V AC/minute
- 4.Contact Resistance : 50m Ω (MAX.)
- 5.Insulation Resistance : 500M Ω (MIN.)
- 6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
- 7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;



C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	基座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

HDGC 深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL : 0755-27111216 FAX : 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				TITLE: 产品名称: ZH1.5针座卧贴			
X.X	$\pm$ 0.30	X.X°	$\pm$ 3°	APPD: 核准: 谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC1501WR-S-XP		
X.XX	$\pm$ 0.30	X.XX°	$\pm$ 2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT
X.XXX	$\pm$ 0.10	X.XXX°	$\pm$ 1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2021-04-12	1:1	mm
				CODE NUMBER A070			