

修 订 REV NO	标 记 MARK	修 改 描 述 REVISON DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日 期 DATE
		NEW DWG		2016-03-12

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:






1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating



PCB Layout

HDC		深圳市华德共创科技有限公司 Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话: 0755-27111216 传真: 0755-29940187						
-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		⊕	∠	TITLE: 产品名称: USB AF19.5侧插长体卷边白胶PBT 加塞大款13.8(脚宽7.1)				
X.X	±0.30	X.X*	±3°	APPD: 核准:	PART NO: 产品编号: USB-ZD-111DIP			
X.XX	±0.20	X.XX*	±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX*	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2016-03-12	1:1	mm	A001

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作