


铁壳：SPCC，前壳镀镍后壳镀锡

额定电流	φA	φB	适用线径
10A	φ2.60	φ1.80	14~16AWG
20A	φ3.60	φ2.80	10~12AWG
30A	φ4.50	φ3.50	8~10AWG
40A	φ5.40	φ4.60	6~8AWG

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
CHECKED:	DATE:	TITLE: DW-13W6M 公头 焊线式 长针 全金 光孔					
DRAWN: LYF	DATE: 2024-01-13	PART. NO.		D-DW013WPM-A000			
		UNIT	mm	SCALE	free		
		FILE NO.	Ckmtw-DW-00013		REV.	A	QT00