REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE



Technical Index:

1.Temperature range:−25°C~85°C.
2.Rated voltage:200V DC/AC(rms).
3.Rated current:2.0A.
4.Contact resistance:≤25mΩ.
5.Withstanding voltage:500V AC/minute.
6.Insulation resistance:≥1000MΩ.

Part No	Pin	A	B
AF−PH2.0−2PWZ−R2	2	2.00	6.00
AF−PH2.0−3PWZ−R2	3	4.00	8.00
AF−PH2.0−4PWZ−R2	4	6.00	10.00
AF−PH2.0−5PWZ−R2	5	8.00	12.00
AF−PH2.0−6PWZ−R2	6	10.00	14.00
AF−PH2.0−7PWZ−R2	7	12.00	16.00
AF−PH2.0−8PWZ−R2	8	14.00	18.00
AF−PH2.0−9PWZ−R2	9	16.00	20.00
AF−PH2.0−10PWZ−R2	10	18.00	22.00
AF−PH2.0−11PWZ−R2	11	20.00	24.00
AF−PH2.0−12PWZ−R2	12	22.00	26.00
AF−PH2.0−13PWZ−R2	13	24.00	28.00
AF−PH2.0−14PWZ−R2	14	26.00	30.00
AF−PH2.0−15PWZ−R2	15	28.00	32.00
AF−PH2.0−16PWZ−R2	16	30.00	34.00
AF−PH2.0−17PWZ−R2	17	32.00	36.00
AF−PH2.0−18PWZ−R2	18	34.00	38.00
AF−PH2.0−19PWZ−R2	19	36.00	40.00
AF−PH2.0−20PWZ−R2	20	38.00	42.00







SECTION A−A



适用线路板(PCB LAYOUT)

序号	品名	材质
1	PH2.0 弯针 胶芯	PA66 UL94V−2 Red
2	PH2.0 弯针 端子	Copper Alloy/ Tin Plating

GENERAL TOLERANCE DIM. TOL. x. ±0.50 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 GENERAL ANGLE: x.° ±5° x.x° ±3° x.xx° ±1°	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					BXCONN®
	TITLE: PH2.0 弯针					
	DWG. NO.: AF−PH2.0−NPWZ−R2				CHECKED: MAX	
	PART NO.: AF−PH2.0−NPWZ−R2				DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL

BXCONN®