



说明:

1.特性:

- 额定电压 :500V AC MIN
小针额定电流 :5A
大针额定电流 :10A, 20A, 30A, 40A
接触电阻 :30m Ω MAX.
绝缘电阻 :3000M Ω MIN. at 500V DC
耐压值 :1000V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -55℃~+105℃
盐雾时间 : 48H

2.材料:

- 胶芯 : PBT, rated UL94V-0
接触点: 铜合金, 镀金1u"-30u"
铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

额定电流	ϕ A	ϕ B	适用线径
10A	ϕ 2.60	ϕ 1.80	14~16AWG
20A	ϕ 3.60	ϕ 2.80	10~12AWG
30A	ϕ 4.50	ϕ 3.50	8~10AWG
40A	ϕ 5.40	ϕ 4.60	6~8AWG

TOLERANCE TABLE

.0	± 0.30
.00	± 0.20
.000	± 0.05

APPROVED:

DATE:

CHECKED:

DATE:

DRAWN:

DATE:

LYF

2024-01-13

TITLE:

深圳市灿科盟实业有限公司
CKMTW CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD

DW-13W3M 公头 焊线式 长针 全金 光孔

PART. NO. D-DW0013PM-A000

UNIT	mm	SCALE	free	REV.	A	QT00
FILE NO.	CKmtw-DW-00037					