






技术指标:

1. 额定电流: 0.5A
2. 温度范围: $-40\sim 85^{\circ}\text{C}$
3. 额定电压: 50V, AC/DC (等效)
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$







Part No	Pin	A	B	C	D	E
ZX-0.5FPC-2H-HF4P	4	1.50	2.52	5.45	5.25	0.17
ZX-0.5FPC-2H-HF5P	5	2.00	3.02	5.95	5.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF6P	6	2.50	3.52	6.45	6.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF7P	7	3.00	4.02	6.95	6.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF8P	8	3.50	4.52	7.45	7.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF9P	9	4.00	5.02	7.95	7.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF10P	10	4.50	5.52	8.45	8.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF11P	11	5.00	6.02	8.95	8.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF12P	12	5.50	6.52	9.45	9.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF13P	13	6.00	7.02	9.95	9.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF14P	14	6.50	7.52	10.45	10.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF15P	15	7.00	8.02	10.95	10.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF16P	16	7.50	8.52	11.45	11.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF17P	17	8.00	9.02	11.95	11.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF18P	18	8.50	9.52	12.45	12.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF19P	19	9.00	10.02	12.95	12.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF20P	20	9.50	10.52	13.45	13.25	0.18
ZX-0.5FPC-2H-HF21P	21	10.00	11.02	13.95	13.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF22P	22	10.50	11.52	14.45	14.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF23P	23	11.00	12.02	14.95	14.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF24P	24	11.50	12.52	15.45	15.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF25P	25	12.00	13.02	15.95	15.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF26P	26	12.50	13.52	16.45	16.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF27P	27	13.00	14.02	16.95	16.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF28P	28	13.50	14.52	17.45	17.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF29P	29	14.00	15.02	17.95	17.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF30P	30	14.50	15.52	18.45	18.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF31P	31	15.00	16.02	18.95	18.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF32P	32	15.50	16.52	19.45	19.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF33P	33	16.00	17.02	19.95	19.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF34P	34	16.50	17.52	20.45	20.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF35P	35	17.00	18.02	20.95	20.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF36P	36	17.50	18.52	21.45	21.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF37P	37	18.00	19.02	21.95	21.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF38P	38	18.50	19.52	22.45	22.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF39P	39	19.00	20.02	22.95	22.75	




序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE		料号 PART NO.	ZX-0.5FPC-2H-HFNP	版本 REV.	A
1	端子	磷青铜/表面镀锡				X.: ± 0.15	$\pm 1^{\circ}$	审核 CHECK	LEO		品名 TITLE	0.5-G前插后压(H:2.0)	页次 SHEET	1/2
2	焊片	磷青铜/表面镀锡				X.X: ± 0.10		核准 APPROVAL	JOHN		客户料号 CUTM.NO.			
3	基座	LCP UL94V-0 本色				X.XX: ± 0.05		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		
4	锁条	LCP UL94V-0 黑色												

技术指标:

1. 额定电流: 0.5A
2. 温度范围: $-40\sim 85^{\circ}\text{C}$
3. 额定电压: 50V, AC/DC (等效)
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$



Part No	Pin	A	B	C	D	E
ZX-0.5FPC-2H-HF40P	40	19.50	20.52	23.45	23.25	0.18
ZX-0.5FPC-2H-HF41P	41	20.00	21.02	23.95	23.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF42P	42	20.50	21.52	24.45	24.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF43P	43	21.00	22.02	24.95	24.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF44P	44	21.50	22.52	25.45	25.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF45P	45	22.00	23.02	25.95	25.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF46P	46	22.50	23.52	26.45	26.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF47P	47	23.00	24.02	26.95	26.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF48P	48	23.50	24.52	27.45	27.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF49P	49	24.00	25.02	27.95	27.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF50P	50	24.50	25.52	28.45	28.25	0.20
ZX-0.5FPC-2H-HF51P	51	25.00	26.02	28.95	28.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF52P	52	25.50	26.52	29.45	29.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF53P	53	26.00	27.02	29.95	29.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF54P	54	26.50	27.52	30.45	30.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF55P	55	27.00	28.02	30.95	30.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF56P	56	27.50	28.52	31.45	31.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF57P	57	28.00	29.02	31.95	31.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF58P	58	28.50	29.52	32.45	32.25	
ZX-0.5FPC-2H-HF59P	59	29.00	30.02	32.95	32.75	
ZX-0.5FPC-2H-HF60P	60	29.50	30.52	33.45	33.25	



G	序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-0.5FPC-2H-HFNP	版本 REV.	A
	1	端子	磷青铜/表面镀锡				X.:±0.15	±1°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	0.5-G前插后压(H:2.0)	页次 SHEET	2/2
	2	焊片	磷青铜/表面镀锡				X.X:±0.10		核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
	3	基座	LCP UL94V-0 本色				X.XX:±0.05		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
	4	锁条	LCP UL94V-0 黑色													
1 2 3 4 5 6 7 8 9																