REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE







Part No	Pin	A	B
AF-XH2.54-2PZZ-H2	2	2.5	7.5
AF-XH2.54-3PZZ-H2	3	5.0	10.0
AF-XH2.54-4PZZ-H2	4	7.5	12.5
AF-XH2.54-5PZZ-H2	5	10.0	15.0
AF-XH2.54-6PZZ-H2	6	12.5	17.5
AF-XH2.54-7PZZ-H2	7	15.0	20.0
AF-XH2.54-8PZZ-H2	8	17.5	22.5
AF-XH2.54-9PZZ-H2	9	20.0	25.0
AF-XH2.54-10PZZ-H2	10	22.5	27.5
AF-XH2.54-11PZZ-H2	11	25.0	30.0
AF-XH2.54-12PZZ-H2	12	27.5	32.5
AF-XH2.54-13PZZ-H2	13	30.0	35.0
AF-XH2.54-14PZZ-H2	14	32.5	37.5
AF-XH2.54-15PZZ-H2	15	35.0	40.0
AF-XH2.54-16PZZ-H2	16	37.5	42.5





序号	品名	材质
1	XH2.5 胶芯	PA66 UL94V-2 Yellow
2	XH2.5 直针 端子	Copper Alloy/ Tin Plating

Technical Index:

1. Temperature range:-25°C~85°C.
2. Rated voltage:250V DC/AC(rms).
3. Rated current:3.0A.
4. Contact resistance:≤20mΩ.
5. Withstanding voltage:1000V AC/minute.
6. Insulation resistance:≥1000MΩ.



适用线路板(PCB LAYOUT)

GENERAL TOLERANCE	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM. TOL. x. ±0.50 x.x ±0.20 x.xx ±0.10 GENERAL ANGLE: x.° ±5° x.x° ±3° x.xx° ±1°	TITLE: XH2.5 直针		
	DWG. NO.: AF-XH2.54-NPZZ-H2	CHECKED: MAX	
	PART NO.: AF-XH2.54-NPZZ-H2	DRAWN: ELLA	
	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	

BXCONN®