








RECOMMENDED PCB LAYOUT



REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳:Shell:SPCC/Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:



1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

3B外壳


 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F SMT B型 (双卡点, 1.0柱)	日期 (DATE)	2013. 06. 17	 未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X. X ±0.30 X. XX ±0.20 X. XXX ±0.10 X° ±5° X. X° ±2°
料号 (PART NO)	PMBFB-R21B-094	设计 (DESIGN)	朱汝健	
图号 (DWG NO)	P-MBF-108	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant


REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




① 胶盘




② 1000pcs/盘




③ 10盘/箱(10 Kpcs)



④ 每箱装10盘, 若尾数箱在空间处加装填充物.




⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.



⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

备注:
1. 胶盘规格: 380*24mm
2. 每盘装1.0K pcs;
3. 每箱装10盘(10K pcs);
4. 外箱尺寸:长*宽*高:39*39*31cm;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012. 06. 25	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F 卷装系列
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				