




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A0	新版本发行	2009. 11. 09	刘文龙

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC For one minuter
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black/Nature
2. 端子:Contact:Copper Alloy C5191/C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C5191/C2680

电镀:Electroplate:


1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

2B-6D外壳
6D-1端子


 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2009. 11. 09	
		设计 (DESIGN)	刘文龙	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F180° 焊线式B型 (无脚加后塞)	审核 (CHECKED)		X. X ±0.30 X. XX ±0.20 X. XXX ±0.10 X° ±5° X. X° ±2°
料号 (PART NO)	PMBFB-R13D-007	核准 (APPROVED)		
图号 (DWG NO)				

RoHS Compliant


REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




① PE袋.




② 1000Pcs/袋, 并用封口机封口.




③ 10袋/箱 (10k).



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放10袋, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE袋.
2. 每袋装1000Pcs/袋;
3. 每箱装10K=10袋;
4. 外箱尺寸33.0*17.3*23cm;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2011/11/24	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	Gavin Deng	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F 180度 焊线式
审核 (CHECKED)			料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)	Toms Chen			